

Mova

EAMD-42-48-16-16X25

Gaminio numeris: 8121126

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	16 mm
Laikiklio skersmuo 2	16 mm
Dydis	42
Nominalus ilgis	48 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	45 kgmm ²
Keičiamas momentas	17 Nm
Produkto svoris	217 g
Informacija	atitinka RoHS