


# Manipuliavimo modulis EHMX-ELGC-80-BS-KF- -

Gaminio numeris: 8122314

FESTO



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	200 ... 1.000 mm
Reikalingas montavimo paviršių plokštumas	0,1 mm/m
Veleno skersmuo	16 mm
Veleno žingsnis	16 mm/U
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Konstrukcija	Elektromechaninis tiesinis modulis Su velenu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus pagreitis	15 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	1 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,01 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga Fx	350 N
Padavimo konstanta	16 mm/U
Informacija	atitinka RoHS