


# Manipuliavimo modulis

## DHMZ-DGST-16- -

Gaminio numeris: 8122328

FESTO



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Darbinė eiga   | 30 ... 150 mm  |
| Stūmoklio diametras                                      | 16 mm  |
| Montavimo pozicija                                       | Vertikalus   |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Konstrukcija   | Pneumatic linear module  |
| Pozicijos atpažinimas                                    | priartėjimo jutikliams   |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 0,8 MPa  |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 8 bar  |
| Operating pressure                                       | 14,5 ... 116 psi   |
| Maksimalus greitis                                       | 0,5 m/s  |
| Kartojimo tikslumas                                      | ±0,02 mm   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Saugojimo temperatūra                                    | -20 ... 60 °C  |
| Apsaugos klasė   | IP40   |
| Aplinkos temperatūra                                     | 5 ... 45 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 207 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 241 N  |
| Informacija  | atitinka RoHS  |