


Manipuliavimo modulis EHMZ-EGSC-32-BS-KF-

Gaminio numeris: 8122330

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|---|
| Darbinė eiga | 50 ... 100 mm |
| Veleno skersmuo | 6 mm |
| Veleno žingsnis | 6 mm/U |
| Montavimo pozicija | Vertikalus |
| Konstrucija | Elektromechaninis tiesinis modulis Su velenu |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Maksimalus pagreitis | 15 m/s ² |
| Maksimalus greitis | 0,5 m/s |
| Kartojimo tikslumas | ±0,015 mm |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 90 % |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 45 °C |
| Didž. perstūmimo jėga Fx | 60 N |
| Padavimo konstanta | 8 mm/U |
| Informacija | atitinka RoHS |