


Elektromagnetinis skirstytuvas VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FF

Gaminio numeris: 8122780

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 5,9 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 5,5 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,1 ... 0,7 MPa |
| Darbinis slėgis | -1 ... 7 bar |
| Operating pressure | -14,5 ... 100 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Operating pressure at port 3: n.-1-0bar |
| Konstrukcija | Connection direction to the front Skirstytuvas grąžinamas spyruokle |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Nominalus dydis | 0,36 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droselijuojamas |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | nėra |
| Valdymo tipas | elektrinis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Cv value | 0,006 Gal/min US |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 10 Hz |
| Išjungimo laikas | ≤ 6 ms |
| Note on switching time off | At -1 < p < 6 bar |
| Ijungimo laikas | ≤ 13 ms |
| Note on switching time on | ≤ 6 ms at 0 < p < 6 bar, ≤ 13 ms at -1 < p < 0 bar |
| Budėjimo ciklas | 100% within 500 h |
| Elektros galios suvartojimas | ≤ 0,5 W |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 12 V |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| Darbinė terpė | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Negalima naudoti tepamo oro. |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Terpės temperatūra | 5 ... 50 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 70 % |
| Information on relative air humidity | At ambient temperature |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 4,5 g |
| Elektrinis pajungimas | 2- poliai |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo padas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PBT |
| Material spring | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |