



# Skirstytuvas VOFC-L-M52-M-FN14-FN

Gaminio numeris: 8122930

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Apsaugos klasė	IP65
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Produktą galima naudoti SRP/CS iki SIL 2 Low Demand
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS