



Skirstytuvas VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Gaminio numeris: 8122932

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Standartinis nominalus srauto debitas	601 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Apsaugos klasė	IP65
Skyriaus sertifikatas	TÜV 968/V 1251.00/21
Saugumo funkcijos	Safe venting
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) iki SIL 3 Low Demand režimas
Nuoroda į darbinį slėgį	0 - 0.8 MPa with external pilot air
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS