


# Adapterio komplektas DADG-AK-F9-1

Gaminio numeris: 8125947

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	1
Paremtas standartu	VDI/VDE 3847-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0,6 MPa
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Rasos taško temperatūra 10°C žemiau aplinkos arba terpės temperatūros Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkto svoris	187 g
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material adapter plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material seals	NBR
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis