


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-87-T46-60R-147

Gaminio numeris: 8126162

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	87
Atstumas tarp centrų	147 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	41,2 kgmm ²
Tuščio eigos momentas	0,22 Nm
Keičiamas momentas	3 Nm
Produkto svoris	1.017 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	60R
Informacija	atitinka RoHS