


# Ašies komplektas EAMM-A-T46-60RA

Gaminio numeris: 8126175

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus ilgis	47 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	10 Nm
Produkto svoris	412 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	60RA
Informacija	atitinka RoHS