


Mova
EAMC-19-20-5-9
Gaminio numeris: 8126386

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	5 mm
Laikiklio skersmuo 2	9 mm
Dydis	19
Nominalus ilgis	20 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,38 kgmm ²
Keičiamas momentas	1,1 Nm
Produkto svoris	9 g
Informacija	atitinka RoHS