


Pajungimo kabelis

NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

Gaminio numeris: 8126918

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Produkto svoris	1.900 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Plug and socket strip
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	RJ45 and socket strip 12 pins, 2 rows
Electrical connection 1, number of pins/wires	20
Electrical connection 1, occupied pins/wires	14
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	apvalus
Electrical connection 2, connection type	Hybrid plugs
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, number of pins/wires	17
Electrical connection 2, occupied pins/wires	14
Electrical connection 2, type of mounting	Threaded
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 24 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	11,7 A
Atsparumas smūgiams	6 kV
Shielding	Ne
Kabelio ilgis	15 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandytas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 130 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 130 mm
Kabelio skersmuo	8 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 1 mm
Kabelio struktūra	4x(1x0,128)+10x0,128
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,128 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	0 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	raudonas
Material insulation	PP