


# Komplektas kampiniam sujungimui EHAM-AK-L9-160-L9-120-ML

Gaminio numeris: 8128207

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                       | Reikšmė                    |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dydis                         | 160                        |
| Montavimo pozicija            | Kairė                      |
| Konstrukcija                  | Standard design            |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress    |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L             |
| Aplinkos temperatūra          | -10 ... 80 °C              |
| Produkto svoris               | 6.005 g                    |
| Montavimo tipas               | Su kiauryme ir sraigtu     |
| Interface code, base          | L9-160                     |
| Interface code, layout        | L9-120                     |
| Informacija                   | atitinka RoHS              |
| Material adapter plate        | Anodised aluminium         |
| Material screws               | Steel, nickel-plated       |
| Material of centring elements | aukštai legiruotas plienas |