


Adapterio komplektas EHAM-MA-L9-120-L2-80

Gaminio numeris: 8128228

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dydis | 120 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Standard design |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkto svoris | 1.170 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme ir sraigtu |
| Interface code, base | L9-120 |
| Interface code, layout | L2-80 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material adapter plate | Anodised aluminium |
| Material screws | Steel, nickel-plated |
| Material of centring elements | aukštai legiruotas plienas |