


Valdymo plokštė DADG-FM-VDE1G14

Gaminio numeris: 8131548

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimalus priveržimo momentas	23 Nm
Produkto svoris	274,5 g
Montavimo tipas	Direct mounting on end cap via thread
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material housing	Anodised aluminium
Material screws	Nickel-plated brass