


Solenoido ritė VACS-C-R3-1RL

Gaminio numeris: 8135822

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Signal status display	LED
Maksimalus perjungimo dažnis	5 Hz
Budėjimo ciklas	100 %
Enamelled wire insulation class	H
Elektromagneto ritės nominali atjungimo srovė	108 mA up to 80 ms
Nominali srovė su jos mažinimu	15 mA after 80 ms
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: low-current phase 0.36 W, high-current phase 2.6 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Didžiausias linijos ilgis	30 m
Elektrinis pajungimas	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA Plienas
Material solenoid coil	Varis Plienas Termoplastinis
Material winding	Varis