


Position indicator SASF-S3-B-F-A30

Gaminio numeris: 8140397

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 180 deg
Connection for positioner and position sensor conforms to standard	VDI/VDE 3845 size AA 2
Matmenys B x L x H	Ø 40 x 43
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	26 g
Montavimo tipas	To VDI/VDE 3845
Korpuso spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material spacer	PP
Material housing	PP aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis