


# limit switch box SRBI-C2-N-1-P-C2

Gaminio numeris: 8140400

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Konstrukcija                                 | kampinis  |
| Paremtas standartu                           | EN 60947-5-2<br>VDI/VDE 3845  |
| Leidimas                                     | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                 | atitinka EU-EMV reikalvimus<br>in accordance with EU RoHS directive               |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions                             |
| KC mark                                      | KC-EMV  |
| Skyriaus sertifikatas                        | UL E232949  |
| Informacija                                  | atitinka RoHS   |
| Matavimo principas                           | Induktyvinis  |
| Aplinkos temperatūra                         | -25 ... 70 °C   |
| Jungiklio išėjimas                           | PNP   |
| Komutavimo elemento funkcija                 | Normaliai atviras kontaktas   |
| Maksimalus perjungimo dažnis                 | 1.000 Hz  |
| Didžiausia išėjimo srovė DC                  | 200 mA  |
| Įtampos kritimas                             | ≤ 2,5 V   |
| Liekamoji srovė                              | 0 ... 0,5 mA  |
| Atsparumas trumpam jungimui                  | Pulsuojantis  |
| Nominalus DC įtampos lygis                   | 10 ... 30 V   |
| Tuščiosios veikos srovė                      | ≤ 22,5 mA   |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo        | visoms elektrinėms jungtims   |
| Jungtis elektriniams įėjimui                 | Spyruoliniai gnybtai  |
| Jungtis elektriniams išėjimui                | Spyruoliniai gnybtai  |
| Kabelio skersmuo                             | 1,5 ... 2,5 mm  |
| Jungiamo laidininko skersmuo                 | 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Kabelio prijungimas                          | M20x1,5   |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks  |
| Produkto svoris                              | 98 g  |
| Material housing                             | PBT   |
| Material screws                              | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Parodyti kada pasirošęs                      | LED žalias  |
| Darbo režimo displėjus                       | LED geltonas  |
| Būsenos indikavimas                          | Yellow LED = valve switching status<br>LED green = operating voltage display      |
| Saugojimo temperatūra                        | -40 ... 85 °C   |
| Apsaugos klasė                               | IP67  |
| Atsparumas smūgiams                          | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Atsparumas vibracijoms                       | Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III  |
| Užterštumo laipsnis                          | 3   |