


# Vakuomo generatorius OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-H3

Gaminio numeris: 8141097

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,95 mm
Tinklelio matmuo	15 mm
Konstrukcija, slopintuvas	uždaryta
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Gilus vakuumas Standartas
Filtravimo laipsnis	40 µm
Rankinis valdymas	Stūmimas
Integruota funkcija	Ejector pulse, electrical Regulatorius Elektrinė įjungimo sklendė Filtrai Silencer closed
Konstrukcija	T- forma
Skirstytuvo funkcija	uždaryta
Operating pressure for max. suction rate (MPa)	0,4 MPa
Nominalus slėgis maksimaliam prisiurbimui	4 bar
Operating pressure for max. suction rate (psi)	58 psi
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,7 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 7 bar
Operating pressure	29 ... 101,5 psi
Operating pressure for max. vacuum (MPa)	0,41 MPa
Nominalus slėgis maksimaliam vakuumui	4,1 bar
Operating pressure for max. vacuum (psi)	59,45 psi
Maksimalus vakuumas	92 %
Nominal operating pressure	0,4 MPa
Nominalus darbinis slėgis	4 bar
Nominal operating pressure (psi)	58 psi
Maksimalus siurbimo srautas atmosferinio slėgio atžvilgiu	21 l/min
Air supply time at nominal operating pressure with ejector pulse	1 s
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 1 W
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Akustinis slėgis prie nominalaus darbinio slėgio	56 dB(A)
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	58 g
Electrical connection, input, function	Ejector pulse Vacuum generation

Savybės	Reikšmė
Electrical connection, input, connection type	2x plug
Electrical connection, input, connection technology	Connection pattern H
Electrical connection, input, number of pins/wires	2
Electrical connection, input, type of mounting	Snap-in locking
Montavimo tipas	prie kolektorinės plokštės
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Bendroji linija
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Silencer closed
Vakuumo pajungimas	For tubing outside diameter 6 mm
Material of connecting thread	POM
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material filter	POM
Material housing	PA - sustiprintas
Material hollow bolt	Aliuminio liejinys
Material adjusting screw	Plienas
Material silencer	PA - sustiprintas PE
Material screws	Plienas
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys