


Reduktorius EMGA-40-A-G20-40P

Gaminio numeris: 8141734

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	40 mm
Variklio flanšo dydis	40 mm
Posūkio tarpelis	0,41 deg
Reduktoriaus tipas	Right-angle gear unit
Pavaros perdavimo santykis	20:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	18.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	20 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,035 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	32 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	92 %
Atsparumas sukimui	0,8 Nm/arcmin
Produkto svoris	600 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	40G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	40P
Informacija	atitinka RoHS