

Reduktorius EMGA-80-A-G20-80P

Gaminio numeris: 8141746

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	80 mm
Variklio flanšo dydis	80 mm
Posūkio tarpelis	0,25 deg
Reduktoriaus tipas	Right-angle gear unit
Pavaros perdavimo santykis	20:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	7.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	120 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	1,013 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	192 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	93 %
Atsparumas sukimui	5,1 Nm/arcmin
Produkto svoris	5.000 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	80G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	80P
Informacija	atitinka RoHS