


Reduktorius EMGA-60-P-G8-SST-57

Gaminio numeris: 8141764

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	57 mm
Posūkio tarpelis	0,17 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	8:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	18 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,067 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	29 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	97 %
Atsparumas sukimui	2,4 Nm/arcmin
Produkto svoris	900 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	57A
Informacija	atitinka RoHS