


Reduktorius

EMGA-60-P-G12-SST-57

Gaminio numeris: 8141765

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	57 mm
Posūkio tarpelis	0,17 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	12:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	44 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,118 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	70 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	96 %
Atsparumas sukimui	2,8 Nm/arcmin
Produkto svoris	1.100 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	57A
Informacija	atitinka RoHS