

# Mažinanti įmova NPFC-RS-G1-G34-MF

Gaminio numeris: 8142602

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
Dėžės dydis	10
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	62,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	97,09 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC