


Pajungimo kabelis NEBC-D8W4-ES-25-N-S-D8W4-ET

Gaminio numeris: 8146037

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-114
Leidimas	c UL us (OL)
Skyriaus sertifikatas	UL E520706
Cable identification	Without inscription label holder
Prijungimo dažnis	100
Produkto svoris	1.467 g
Electrical connection 1, function	Controller side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, D-coded to EN 61076-2-114
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, occupied pins/wires	4
Electrical connection 1, type of mounting	Screw-type lock with longitudinal knurl
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	apvalus
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Angled
Electrical connection 2, connection technology	M8x1, D-coded to EN 61076-2-114
Electrical connection 2, number of pins/wires	4
Electrical connection 2, occupied pins/wires	4
Electrical connection 2, type of mounting	Screw-type lock with longitudinal knurl
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Shielding	Taip
Perdavimo nustatymai	as per system communication AP
Kabelio ilgis	25 m
Kabelio priedas	Suitable for energy chains
Laido bandymo sąlygos	Bandytas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 20 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 75 mm
Kabelio skersmuo	6,3 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,2 mm
Kabelio struktūra	1x(4xAWG22)
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG22
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Special characteristics	alyvai atsparūs
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS Be halogeno
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	Silver-grey with sky blue stripe
Material housing	PA TPE-U(PUR)
Korpuso spalva	Juodas
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material seals	NBR
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy
Material insulation	PP