


gripper jaw mounting EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Gaminio numeris: 8146634

Naujas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Vertical gripper mounting
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 100 %
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Produkto svoris	95 g
Informacija	atitinka RoHS
Material screws	aukštai legiruotas plienas aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material bracket	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of centring elements	aukštai legiruotas plienas