


Maitinimo šaltinis CACN-3A-1-10-G2

Gaminio numeris: 8149581

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	42 mm
Aukštis	130 mm
Ilgis	160 mm
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija
Pirminis šaltinis	Vienos fazės
Srovės jėgimas	1,3 - 3,1 A
Nominali išėjimo įtampa DC	24 V
Nominali išėjimo srovė	10 A
Išėjimo įtampos riba AC	100 ... 240 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	20 ms
Linijos dažnis	45 ... 65 Hz
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	1.168 g
Montavimo tipas	su bėgeliu
Informacija	atitinka RoHS