


Maitinimo šaltinis CACN-3A-1-20-G2

Gaminio numeris: 8149582

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	68 mm
Aukštis	130 mm
Ilgis	160 mm
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija
Pirminis šaltinis	Vienos fazės
Srovės jėgimas	2,4 - 5,6 A
Nominali išėjimo įtampa DC	24 V
Nominali išėjimo srovė	20 A
Išėjimo įtampos riba AC	100 ... 240 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	15 ms
Linijos dažnis	45 ... 65 Hz
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	1.669 g
Montavimo tipas	su bėgeliu
Informacija	atitinka RoHS