


# Kabelio pajungimas NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Gaminio numeris: 8151587

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-40 ... 75 °C
Apsaugos klasė	IP66 IP68
Note on degree of protection	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex eb IIC Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tb IIIC Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
Dydis	M20x1,5
Kabelio skersmuo	4 ... 13 mm
Spalva	mėlynas/juodas
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
Produkto svoris	13 g
Dėžės dydis	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS