

# Sujungimo komplektas DADG-AK-G8-16-30

Gaminio numeris: 8152382

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | 16   |
| Eiga  | 30 mm  |
| Operating pressure MPa                              | 0,1 ... 0,8 MPa                                  |
| Darbinis slėgis                                     | 1 ... 8 bar                                      |
| Operating pressure                                  | 14,5 ... 116 psi                                 |
| Darbinė terpė                                       | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                       | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Aplinkos temperatūra                                | -10 ... 60 °C                                    |
| Maksimalus priveržimo momentas                      | 1,5 Nm   |
| Tightening torque tolerance                         | ± 10 %   |
| Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1 | 0,7 Nm   |
| Produkto svoris                                     | 13,8 g   |
| Pneumatinis pajungimas                              | M5   |
| Material adapter                                    | Epoksidinė derva                                 |
| Material seals                                      | NBR  |
| Material screws                                     | Coated steel                                     |