

# Plastikiniai vamzdeliai

## PUN-H-F-12X2-TBL

Gaminio numeris: 8153411

FESTO

Šis produktas netinka CN ir PK detalėms.



### Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Išorinis diametras                              | 12 mm  |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą           | 62 mm  |
| Vidinis diametras                               | 8 mm   |
| Min. lenkimo spindulys                          | 33 mm  |
| Instructions for use                            | Tubing without printing<br>TPE-U Ether basiert   |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1 MPa   |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio  | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 145 psi  |
| Nuoroda į darbinį slėgį                         | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Material fire test                              | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Švaros klasė                                    | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Food-safe                                       | See declaration of conformity  |
| Aplinkos temperatūra                            | -35 ... 60 °C  |
| Produkto svoris pagal ilgį                      | 0,0723 kg/m  |
| Pneumatinis pajungimas                          | Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm  |
| Spalva  | Translucent blue   |
| Atramos kietumas                                | D 52 +/-3  |
| Informacija                                     | atitinka RoHS  |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |