


Operatoriaus įtaisas CDPX-X-E2-W-10-EX2

Gaminio numeris: 8155221

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	265 mm
Montavimo aukštis	17 mm
Aukštis	138 mm
Ilgis	34 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	17 mm
Realaus laiko laikrodis	Taip
Palaikomi PLC protokolai	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	<100 ppm at 25 °C
Spalvų skaičius	16 M
Displėjus	Su fono apšvietimu
Displėjaus tipas	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	10,1"
Baterijos dubliavimas	Pakraunamos Li- baterijos
Indikatoriaus skiriamoji geba	1280x800 pixels
Elektros galios suvartojimas	14 W
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-30 ... 80 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 55 °C
Note on ambient temperature	For vertical mounting
Produkto svoris	1.200 g
USB jungtis	Taip
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd
Montavimo tipas	VESA interface
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	Designer Studio
CPU Duomenys	1 GB RAM