


Kreipiamosios EAGF-P2-KF-32-100

Gaminio numeris: 8158029

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Eiga	100 mm
Reverso tarpelis	0 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	25 m/s ²
Maksimalus greitis	1 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimali jėga Fy	160 N
Max. force Fy static	355 N
Maksimali jėga Fz	160 N
Max. force Fz static	355 N
Maksimalus momentas Mx	6 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	13 Nm
Maksimalus momentas My	4 Nm
Maksimalus statinis momentas My	9 Nm
Maksimalus momentas Mz	4 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	9 Nm
Perstūmimo jėga	1,6 N
Judanti masė 0 mm eigos	170 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	613 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	7,9 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	7,9 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	26 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,3 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminiškai apdirbtas plienas padengta storu chromo sluoksniu
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material yoke plate	Aliuminio liejinys anoduotas