

# Kreipiamosios EAGF-P2-KF-60-300

Gaminio numeris: 8158031

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	60
Eiga	300 mm
Reverso tarpelis	0 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	25 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	1 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimali jėga F <sub>y</sub>	380 N
Max. force F <sub>y</sub> static	510 N
Maksimali jėga F <sub>z</sub>	380 N
Max. force F <sub>z</sub> static	510 N
Maksimalus momentas M <sub>x</sub>	20 Nm
Maksimalus statinis momentas M <sub>x</sub>	27 Nm
Maksimalus momentas M <sub>y</sub>	15 Nm
Maksimalus statinis momentas M <sub>y</sub>	20 Nm
Maksimalus momentas M <sub>z</sub>	15 Nm
Maksimalus statinis momentas M <sub>z</sub>	20 Nm
Perstūmimo jėga	3 N
Judanti masė 0 mm eigos	583 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.614 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	17,8 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	17,8 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	31 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,3 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminiškai apdirbtas plienas padengta storu chromo sluoksniu
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material yoke plate	Aliuminio liejinys anoduotas