

L įkišama jungtis NPQE-L-Q6-E-F1A-P10

Gaminio numeris: 8158797

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	4 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Variantai	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	2,34 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 6 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis