


Amortizatoriaus fiksatorius DADP-ES-G8-25

Gaminio numeris: 8159237

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stop svirtis
Maksimalus smūginis greitis	0,8 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maks. stabdymo jėga	1.100 N
Maksimalus priveržimo momentas	8,4 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
Produkto svoris	503 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Informacija	atitinka RoHS
Material lever	Aliuminio liejinys
Material screws	Plienas, cinkuotas