


# Sujungimo komplektas DADG-AK-G8-25-100

Gaminio numeris: 8159816

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	100 mm
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	5 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	3 Nm
Produkto svoris	59 g
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material adapter	Epoksidinė derva
Material seals	FPM
Material screws	Coated steel