

# Amortizatorius DYEF-G8-M8-Y1F

Gaminio numeris: 8160237

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M8
Eiga	3,4 mm
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija su fiksuotu metaliniu sustojimu
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,8 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	3,4 mm
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	0,04 J
Produkto svoris	20,9 g
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas