

Amortizatorius

DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14

Gaminio numeris: 8161527

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Eiga	12 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	1 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	12 mm
Maks. stabdymo jėga	1.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	8 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	36.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,05 J
Numetimo jėga	28 N
Produkto svoris	95 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas
Material nut	galvanizuotas plienas