

Amortizatorius

DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Gaminio numeris: 8161536

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Eiga	25 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	1 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,3 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	25 mm
Maks. stabdymo jėga	6.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	270 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	180.000 J
Maksimali liekamoji energija	2 J
Numetimo jėga	150 N
Produkto svoris	1.050 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas
Material nut	galvanizuotas plienas