


# pressure vacuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

Gaminio numeris: 8163214  
Naujas

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Filtravimo laipsnis	0,01 μm
Parama konfigūruojant	Phyton scripts
Displėjus	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0,062 MPa
Output pressure 2	0,08 MPa
Standard flow rate	< 1,2 l/min
Matmenys B x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Elektros galios suvartojimas	11 W
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Power supply, function	Load and functional earth
Power supply, type of connection	Kištuko lizdas
Power supply, connection technology	Galinė juosta
Power supply, number of pins/wires	5
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 85 %
Garso lygis	55 dB(A)
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Produkto svoris	1,8 kg
Elektrinis valdymas	Integruotas valdiklis
Montavimo tipas	With female thread M4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Korpuso spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aluminium, powder-coated