

Mini kreipiamoji su pneumatine pavara DGSS-20-60-E1A

Gaminio numeris: 8164085

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 60 mm |
| Dydis | 20 |
| Stūmoklio diametras | 20 mm |
| Dempferiavimas | Elastomer cushioning, at both ends, stroke not adjustable |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Cirkuliuojantis guolio kreipiklis |
| Konstrukcija | Jungas Stūmoklio kotas Šliaužiklis |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14,5 ... 116 psi |
| Maksimalus greitis | 0,5 m/s |
| Kartojimo tikslumas | ≤ 0,3 mm |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Švaros klasė | ISO class 6 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,05 J |
| Dempferiavimo ilgis | 1 mm |
| Maksimali jėga Fy | 1.082 N |
| Maksimali jėga Fz | 1.082 N |
| Maksimalus momentas Mx | 7 Nm |
| Maksimalus momentas My | 3,5 Nm |
| Maksimalus momentas Mz | 3,5 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 158 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 188 N |
| Judanti masė | 246 g |
| Produkto svoris | 600 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | NBR PU |
| Material of guide | NBR PA aukštai legiruotas plienas |
| Material housing | Aliuminio liejinys |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |