


# Mova

## EAMD-67-91-32-32X32-U

Gaminio numeris: 8165458

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	32 mm
Laikiklio skersmuo 2	32 mm
Dydis	67
Nominalus ilgis	91 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	858 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	180 Nm
Produkto svoris	1.586 g
Informacija	atitinka RoHS