

Mova

EAMD-56-46-16-23X27

Gaminio numeris: 8166642

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	16 mm
Laikiklio skersmuo 2	23 mm
Dydis	56
Nominalus ilgis	46 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	151 kgmm ²
Keičiamas momentas	47 Nm
Produkto svoris	422 g
Informacija	atitinka RoHS