


Ašies komplektas EAMM-A-T46-57A

Gaminio numeris: 8169409

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus ilgis	42 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	3,2 kgmm ²
Keičiamas momentas	6 Nm
Produkto svoris	395 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	57A
Informacija	atitinka RoHS