

Sub-base kit DADP-SP-G9-16-R

Gaminio numeris: 8173534

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 6
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maks. stabdymo jėga	200 N
Maksimalus priveržimo momentas	0,8 Nm
Tightening torque tolerance	± 15 %
Produkto svoris	68 g
Montavimo tipas	Direct mounting via threads
Informacija	atitinka RoHS
Material stops	aukštai legiruotas plienas
Material seals	NBR
Material plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	Plienas