

Galinio sustabdiklio komplektas DADP-SP-G9-20-F

Gaminio numeris: 8173539

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 6
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maks. stabdymo jėga	300 N
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Tightening torque tolerance	± 15 %
Produkto svoris	87 g
Montavimo tipas	Direct mounting via threads
Informacija	atitinka RoHS
Material stops	aukštai legiruotas plienas
Material screws	Plienas