


Oro paruošimo blokai

MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B

Gaminio numeris: 8176521

Naujas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Manometras	su manometru
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	1.500 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Compatibility with ester oil not guaranteed
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Saugojimo temperatūra	-5 ... 50 °C
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	470 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo laikikliu su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS