


Oro paruošimo blokai

MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B

Gaminio numeris: 8176527

Naujas

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 6 |
| Serijos | MS |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Manometras | su manometru |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.600 l/min |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 4.750 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Saugojimo temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 1.250 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo laikikliu su priedais Pasirenkamas |
| Informacija | atitinka RoHS |