


# Pajungimo kabelis

## NEBC-D8W4-ES-1-N-S-D8W4-ET-G2

Gaminio numeris: 8176607

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                                    | Reikšmė                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Paremtas standartu                                         | EN 61076-2-114                          |
| Cable identification                                       | Without inscription label holder        |
| Prijungimo dažnis                                          | 100                                     |
| Produkto svoris                                            | 75 g                                    |
| Electrical connection 1, function                          | Controller side                         |
| Electrical connection 1, design                            | apvalus                                 |
| Electrical connection 1, connection type                   | Kištukas                                |
| Electrical connection 1, cable outlet                      | Angled                                  |
| Electrical connection 1, connection technology             | M8x1, D-coded to EN 61076-2-114         |
| Electrical connection 1, number of pins/wires              | 4                                       |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires               | 4                                       |
| Electrical connection 1, type of mounting                  | Screw-type lock with longitudinal knurl |
| Electrical connection 2, function                          | Controller side                         |
| Electrical connection 2, design                            | apvalus                                 |
| Electrical connection 2, connection type                   | Kištukas                                |
| Electrical connection 2, cable outlet                      | Angled                                  |
| Electrical connection 2, connection technology             | M8x1, D-coded to EN 61076-2-114         |
| Electrical connection 2, number of pins/wires              | 4                                       |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires               | 4                                       |
| Electrical connection 2, type of mounting                  | Screw-type lock with longitudinal knurl |
| Nominalus DC įtampos lygis                                 | 0 ... 30 V                              |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa                          | 24 V                                    |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C                          | 3 A                                     |
| Atsparumas smūgiams                                        | 1,5 kV                                  |
| Apsaugotas nuo poliarizavimo pakeitimo                     | Ne                                      |
| Apsaugotas įžeminimas                                      | Negalimas                               |
| Shielding                                                  | Taip                                    |
| Perdavimo nustatymai                                       | as per system communication AP          |
| Kabelio ilgis                                              | 1 m                                     |
| Kabelio priedas                                            | Suitable for energy chains              |
| Laido bandymo sąlygos                                      | Bandytas pagal užklausimą               |
| Bending radius, fixed cable installation                   | ≥ 20 mm                                 |
| Bending radius, flexible cable installation                | ≥ 75 mm                                 |
| Kabelio skersmuo                                           | 6,3 mm                                  |
| Kabelio skersmens tolerancija                              | ± 0,2 mm                                |
| Kabelio struktūra                                          | 1x(4xAWG22)                             |
| Nominal conductor cross section (AWG)                      | AWG22                                   |
| Apsaugos klasė                                             | IP65<br>IP67                            |
| Note on degree of protection                               | Sumontuotas                             |
| Special characteristics                                    | alyvai atsparūs                         |
| Aplinkos temperatūra                                       | -20 ... 60 °C                           |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 60 °C                            |
| Saugojimo temperatūra                                      | -40 ... 70 °C                           |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | in accordance with EU RoHS directive    |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK RoHS instructions                 |

| Savybės                       | Reikšmė                          |
|-------------------------------|----------------------------------|
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L                   |
| Informacija                   | atitinka RoHS<br>Be halogeno     |
| Užterštumo laipsnis           | 3                                |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress    |
| Material cable sheath         | TPE-U(PUR)                       |
| Kabelio apvalkalo spalva      | Silver-grey with sky blue stripe |
| Material housing              | PA<br>TPE-U(PUR)                 |
| Korpuso spalva                | Juodas                           |
| Material screw-type lock      | Nickel-plated brass              |
| Material seals                | NBR                              |
| Material electrical contact   | Gold-plated copper alloy         |
| Material insulation           | PP                               |